


**Garant****Perforerad plåt på sidor 2 delar, Typ: 750****Beställningsdata**

Ordernummer	920360 750
GTIN	4062406120795
Artikelklass	91S

**Beskrivning****Utförande:**

Av kantfalsad stålplåt, med □ 9×9 mm i 37 mm raster.

För fastsättning på sidorna av de elektriskt höjdjusterbara arbetsplatserna för lätt belastning. De perforerade plåtarna skruvas fast invändigt på tvärstagningen. Sats, 2 delar.

**Passar till:**

Elektriskt höjdjusterbara arbetsplatser för lätt belastning nr 920301 – 920306.

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästelement.

**Lackering:**

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

höjd	146 mm
vikt	0,6 kg
Bredd	536 mm
Djup	73 mm
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Sidoinklädnad