


Garant**Roterande fil Z FINE – mycket fin, VHM, Typ: G1020****Beställningsdata**

Ordernummer	540440 G1020
GTIN	4045197725790
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

totallängd	60 mm
Tandningsfinhetsgrad	mycket fin
förkortning tandning	Z FINE
Form	G1020
Huvud-Ø	10 mm
Formbeskrivning	Spetsbåge
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm
Serie	Filtandning Z FINE

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		