

Garant**Roterande minifil Z FINE – mycket fin, VHM, Typ: AS0210****Beställningsdata**

Ordernummer	546840 AS0210
GTIN	4045197726407
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Roterande HM-minifil med skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	Z FINE
Form	AS0210
Formbeskrivning	Cylinder med ändgrad
Huvud-Ø	2 mm
totallängd	40 mm

Tandningsfinhetsgrad	mycket fin
Skaft-Ø	3 mm
huvudlängd	10 mm
Serie	Filtandning Z FINE
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		