

**HOLEX****Dragtappar Mazak, form A, med hål, passar för konor: 40M7****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308670 40M7   |
| GTIN         | 4062406120450 |
| Artikelklass | 32Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Vetter mot framsida.**

Tätad.

**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spännare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

**Användningsdata:**

- **För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.**
- **I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).**
- **I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).**

**OBS!:**

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB. Ingen passande spännyckel finns.

**Teknisk beskrivning**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| totalängd L            | 41,25 mm |
| passar för konor       | 40       |
| hål-Ø                  | 7 mm     |
| max. åtdragningsmoment | 50 Nm    |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| L <sub>1</sub>               | 16,25 mm   |
| passar för konor med färgkod | SK 40      |
| Huvud-Ø D <sub>1</sub>       | 18,79 mm   |
| gängaM                       | M16        |
| Kragdiameter D               | 21,8 mm    |
| nyckelvidd                   | 19 mm      |
| Hålegenskap                  | med hål    |
| Dragtapp norm                | CAT        |
| Produktslag                  | Dragtappar |