

**Garant****Skjutmått, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410100 300
GTIN	4062406122157
Artikelklass	40Z

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

•Ergonomiskt optimerat skjutmått.

Finläppade mätytor. Utan djupmätanordning.

**Specialtillbehör:**

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

**Teknisk beskrivning**

gradering	1/128 tum
gradering	1/20 mm
förpackning	Etui
avläsning	0,05 mm
mätområde	0 - 300 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385
skänkellängd	64 mm
Kalibrering	A1

Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300