

Mahr

Digital bygelmikrometer med skjutspindel, datautgång, mätområde: 25-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	421602 25-50
GTIN	4059192058531
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en bekväm **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Beskrivning:

- **Spindelstigningen 5 mm per varv förkortar justeringstiden.**
- **Den icke roterande spindeln skonar de ytor som ska mätas.**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Teknisk beskrivning

felgräns	2 µm
----------	------

Antal ingående batterier	1
Kalibrering	B2
spindel-Ø	6,5 mm
spindelindelning	5 mm
avläsning	0,001 mm
mätområde	25 - 50 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
avläsning	0,00005 tum
Sifferhöjd LCD-display	10 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

Anslutningskabeldubbelriktad med dataknapp Typ USB2	498941 USB2
Anslutningskabeldubbelriktad med dataknapp Typ D2	498941 D2