



IMPACT-förstoringsstycke, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	650012 4
GTIN	4045197214829
Artikelklass	62D

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring. Utgångsfyrkant med hållarstift.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

totallängd	36 mm
fyrkantsfäste [x]	3/8 tum
fyrkantsfäste [y]	1/2 tum
Norm	DIN 3121
Material	Krommolybdenstål
Yta	brunerad
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Reducering

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 2

650790 2

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum \varnothing x Längd 2,5 x 18 mm

650900 2,5 x 18

Gummiring för hylsor, 3/8 tum \varnothing 22 mm

650800 22