

**HOLEX****Filsats med 2K-handtag, fem delar i rullväska, huggning 3, Längd utan tånge: 200mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 517426 200    |
| GTIN         | 4062406122317 |
| Artikelklass | 52A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna **som inte är konvexa** har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.

För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i **kraftiga nylonfodral**.

Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.

**Huggning 3** = medelfin.

Med ergonomiska handtag i 2-komponentsplast.

**Användningsdata:**

**Kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

**leveransinnehåll:**

**Filsats i 5 delar** med vardera en **flat, trekantig, fyrkantig, halvrund och rund fil**.

**Teknisk beskrivning**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Längd utan tånge     | 200 mm     |
| Produktnamnsattribut | huggning 3 |
| Huggning             | 3          |
| Norm                 | DIN 7261   |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Antal separata filar | 5            |
| Produktslag          | Verkstadofil |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| INOX                          | mindre lämplig |                |         |
| GG(G)                         | lämplig        |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Trä                           | lämplig        |                |         |