



Automatisk svetsmask optrel® panoramaxx, Färg: AIR



Beställningsdata

Ordernummer	097947 AIR
GTIN	7640127616475
Artikelklass	09U

Beskrivning

Utförande:

Helautomatisk svetsmask med **panoramasynfält**, 6 gånger större än på standardsvetsmasker. Urskärningen för näsan i bländskyddskassetten gör att filtret kan bäras närmare ögat. Det gör att synfältet utökas markant. **Maximal synkomfort** tack vare innovativt UV-/IR-filter med **hög färgäkthet**.

- **Mörka skyddsnivåer: 5 – 12 (automatisk drift) och 7 – 12 (manuell drift)**
- **Ljushetsnivå: 2,5**
- **Med uppladdningsbara batterier.**
- **Synfält, svetsfilter: 60 x 125 mm**

Friskluftversionen av optrel® panoramaxx har samma tekniska egenskaper som standardutförandet nr 097947 storlek BLACK. Hjälmens kan i några enkla steg anslutas till **fläkt-andningsskyddssystemet optrel® e3000X nr 097978 storlek E3000X**.

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning och -skärning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

leveransinnehåll:

1 yttre täckglas, 1 förvaringspåse.

Teknisk beskrivning

Kopplingstid från mörk till ljus	100 - 2000 ms
Klassificering enligt EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Produktslag	Svetsmask