



## Automatiksveitsmask optrel® crystal 2.0, Typ: CRYSTAL



### Beställningsdata

Ordernummer	097942 CRYSTAL
GTIN	7640127617120
Artikelklass	09U

### Beskrivning

#### Utförande:

Automatsveitsarhjälm optrel® Crystal 2.0 möjliggör med en ny teknik ett **ljustillstånd i skyddssteg 2**, vilket medför att man före och efter sveitsförloppet kan få en utmärkt sikt mot arbetsstycket. Färgåtergivning i ljustillståndet är utomordentligt realistisk och i mörkertillståndet ges en **kontrastrik och detaljerad** sikt mot sveitsbadet.

**Mörka skyddssteg:** 4 – 12.

- **Ljussteg: 2**
- **Med 3 V litiumbatteri (livslängd 2 500 timmar)**
- **Färg: silver**
- **Synfält, sveitsfilter: 50×100 mm**

#### Användningsdata:

MIG-/ MAG-, elektrod-, WIG- och plasmasveitsning

#### Norm:

EN 175; EN 379; EN 166.

Kopplingstid från ljus till mörk: 0,1 ms

Kopplingstid från mörk till ljus: 100 - 200 ms

Klassificering enligt EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Klassificering enligt EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Kopplingstid från mörk till ljus	100 - 200 ms
Produktslag	Svetsmask