

Koken**IMPACT-förstoringsstycke, Typ: 6****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 650011 6 |
| GTIN | 4991644385041 |
| Artikelklass | 63R |

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|------------------|
| totallängd | 44 mm |
| fyrkantsfäste [x] | 1/2 tum |
| fyrkantsfäste [y] | 3/4 tum |
| Norm | DIN 3121 |
| Material | Krommolybdenstål |
| Yta | brunerad |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja |
| Produktslag | Reducering |

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 4

651790 4

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm

651900 3X25