

Garant**Slipdukshylsa (CER), Korn 80, Slipdukshylsans Ø, -längd, form: 1317A****Beställningsdata**

Ordernummer	553035 1317A
GTIN	4062406122713
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom **optimerad kornbindning**.

Keramikkorn (CER), mycket lämplig för bearbetning av rostfria stål och nickellegeringar. Effektiv avverkning och kall slipning.

Användningsdata:

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. **Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt** (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

OBS!:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Teknisk beskrivning

slipdukshylsans Ø	13 mm
slipdukshylsans längd	17 mm
rekommenderat varvtal	16000 min ⁻¹
Form	A

Kornstorlek	80
Produktnamnsattribut	Korn 80
Produktslag	Slipdukshylsa

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		