

**Garant****Slipdukshylsa (CER), Korn 80, Slipdukshylsans Ø, -längd, form: 1626A****Beställningsdata**

Ordernummer	553035 1626A
GTIN	4062406122829
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom **optimerad kornbindning**.

**Keramikkorn (CER)**, mycket lämplig för bearbetning av rostfria stål och nickellegeringar. Effektiv avverkning och kall slipning.

**Användningsdata:**

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. **Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt** (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

**OBS!:**

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

**Teknisk beskrivning**

rekommenderat varvtal	12000 min <sup>-1</sup>
slipdukshylsans Ø	16 mm
slipdukshylsans längd	26 mm
Form	A

Kornstorlek	80
Produktnamnsattribut	Korn 80
Produktslag	Slipdukshylsa

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		