

Garant GRIDLINE**Utdragshylla 75 kg, 20×20G, Typ: 75****Beställningsdata**

Ordernummer	932035 75
GTIN	4062406122973
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragshylla **helt utdragbar** 20×20G. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 75 mm. Utan stansningar för frånkopplingsmoduler med spår.

**Passar till:**

Tillbehörsskåp 24×28G.

**leveransinnehåll:**

Utdragshylla komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Inte lämplig för montering i rullbara stommar.

**Teknisk beskrivning**

invändig bredd	500 mm
effektivt djup	500 mm
Effektiv bredd i G	20
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Effektivt djup i G	20
Användningsområde	Verktygsskåp
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x20G
Produktslag	Utdragshylla