

3M Roloc™**Grovrengöringsrondell (SiC), Ø 76,2 mm, SK-grundhållare / reduceringslipprondellsutförande: XCRS****Beställningsdata**

Ordernummer	554057 XCRS
GTIN	30638060215419
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen. **Kantstabil, extremt snabb avverkning och lång utslitningstid.** Perfekt för borttagning av glödska.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

Teknisk beskrivning

Hårdhetsgrad	mycket hård
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
skiv-Ø	76,2 mm
finhetsgrad	extra grov
3M-beteckning	XT-DR
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
Produktslag	grovrengöringsslipnylon

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		