


**3M Roloc™****Grovrengöringsrondell (SiC), Ø 50,8 mm, SK-grundhållare / reduceringslipprondellsutförande: CRS****Beställningsdata**

Ordernummer	554056 CRS
GTIN	50048011183645
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen. **Snabb avverkning** för universella rengöringsarbeten.

**Användningsdata:**

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	extra grov
skiv-Ø	50,8 mm
3M-beteckning	CR-DR
maximalt varvtal:	18000 min <sup>-1</sup>
Hårdhetsgrad	hårt
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
Produktslag	grovrengöringsslipnylon

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		