

Garant**Slipdukshylsa (Specialkorund), Korn 150, Slipdukshylsans Ø, -längd, form: 1317A****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 553053 1317A |
| GTIN | 4062406123468 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom **optimerad kornbindning**.

Specialkorund (A) med täckbindning för universell tillämpning inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. **Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt** (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

OBS!:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Form | A |
| slipdukshylsans längd | 17 mm |
| rekommenderat varvtal | 16000 min ⁻¹ |

| | |
|------------------------|--------------------|
| slipdukshylsans Ø | 13 mm |
| Slipmedel | Korundslipkorn (A) |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Kornstorlek | 150 |
| Produktnamnsattribut | Korn 150 |
| Produktslag | Slipdukshylsa |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |
| Trä | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |