

Garant**Sticksågbladssats, Femdelad, Beteckning: T244D****Beställningsdata**

Ordernummer	588420 T244D
GTIN	4045197726704
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Sticksågblad med slipade, skarpa tänder för **exakt sågning i trä**. Fäste enkelnockskraft **Progressiv tandning** kombinerar enkel sågningsstart och snabbt arbetsresultat.

leveransinnehåll:

Femdelad

Teknisk beskrivning

Sågbladsmaterial	HCS
Tanddelning	4 – 5,2 mm
Skivtjocklek (mjukt trä)	5-50 mm
Lämplighet	_T244D
Snittyp	Instickssågning
Snittyp	Kontur snabb (grov)
Antalblad	5
Bladlängd	100 mm
optimerad för material	Trä
Beteckning	T244D
Produktnamnsattribut	Femdelad
Produktslag	Sticksågblad

