

Garant**Slipdukshylsa (Specialkorund), Korn 320, Slipdukshylsans Ø, -längd, form: 1319C****Beställningsdata**

Ordernummer	553056 1319C
GTIN	4062406123826
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom **optimerad kornbindning**.

Specialkorund (A) med täckbindning för universell tillämpning inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. **Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt** (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

OBS!:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	16000 min ⁻¹
slipdukshylsans längd	19 mm
slipdukshylsans Ø	13 mm

Form	C
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A
Kornstorlek	320
Produktnamnsattribut	Korn 320
Produktslag	Slipdukshylsa

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		