

Garant**Gummikropp, Huvud-Ø, huvudlängd, form: 1015G****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 553100 1015G |
| GTIN | 4062406123864 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. **Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt** (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Slitsad, elastisk gummikropp med stålskaft.

Användningsdata:

Huvudsakligen avsedda för finisharbeten på svåråtkomliga ställen vid verktygstillverkning.

Passar till:

Slipdukshylsor nr 553035 – 553328.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Huvud-Ø | 10 mm |
| maximalt varvtal: | 45000 min ⁻¹ |
| Skaft-Ø | 3 mm |
| huvudlängd | 15 mm |
| Produktslag | Gummikropp |