

Garant**Gummikropp, Huvud-Ø, huvudlängd, form: 1015A****Beställningsdata**

Ordernummer	553100 1015A
GTIN	4062406123871
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. **Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt** (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Slitsad, elastisk gummikropp med stålskaft.

Användningsdata:

Huvudsakligen avsedda för finisharbeten på svåråtkomliga ställen vid verktygstillverkning.

Passar till:

Slipdukshylsor nr 553035 – 553328.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	10 mm
maximalt varvtal:	45000 min ⁻¹
Skaft-Ø	3 mm
huvudlängd	15 mm
Produktslag	Gummikropp