


Garant**Lamellslipstift (CER), Korn 120, Huvud-Ø × huvudbredd: 20X20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 554170 20X20 |
| GTIN | 4062406123918 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukar beströdda med **keramikorn (CER)**.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Skaft-Ø | 6 mm |
| rekommenderat varvtal | 20000 min ⁻¹ |
| huvudbredd | 20 mm |
| Huvud-Ø | 20 mm |
| Kornstorlek | 120 |
| maximalt varvtal: | 38200 min ⁻¹ |
| Slipmedel | Keramikkorn (CER) |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Slipmedlets beteckning | Keramik |
| Produktnamnsattribut | Korn 120 |
| Produktslag | Lamellslipstift |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |