

Garant**Sticksågbladssats, 25 delar, Beteckning: T144D****Beställningsdata**

Ordernummer	588425 T144D
GTIN	4045197726728
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Sticksågblad med slipade, skarpa tänder för **exakt sågning i trä**. Fäste enkelnockskraft

Progressiv tandning kombinerar enkel sågning och snabba arbetsförlopp.

Progressiv tandning kombinerar enkel sågning och snabba arbetsförlopp.

leveransinnehåll:

25 delar

Teknisk beskrivning

Snitttyp	rak tandning, snabb (grov)
Snitttyp	Instickssågning
Sågbladsmaterial	HCS
Tanddelning	4 – 5,2 mm
Lämplighet	_T144D
Bladlängd	100 mm
Antalblad	25
Skivtjocklek (mjukt trä)	5-50 mm
optimerad för material	Trä
Beteckning	T144D
Produktnamnsattribut	25 delar
Produktslag	Sticksågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Ti	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		