

Garant GRIDLINE

Underrede för arbetsplats för farliga ämnen, Bredd: 1500mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 981120 1500 |
| GTIN | 4062406121075 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

GridLine vario arbetsbänk bestående av höjdjusterbara stödben, hyllplan och bakvägg av stålplåt samt sidoinklädnad med fyrkantperforering. Eterluxarbetskiva tjocklek 50 mm, slitstark, resistent mot olja, fett, svaga syror och lutar.

Djup = 750 mm

Lackering:

Stomme med manuell höjdjustering, hyllplan och bakvägg ljusgrå RAL 7035, sidoinklädnad antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Teknisk beskrivning

| | |
|---|---------------|
| höjdinställningsområde | 950 - 1100 mm |
| Bredd | 1500 mm |
| Djup | 750 mm |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Höjdjustering arbetsplats | 950-1100 mm |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg |
| Utförande höjdinställning | mekanisk |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9x9 |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Arbetsplats med farliga ämnen |