


3M**Grovrengöringsrondell (SiC), CG-DC, skiv-Ø: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	555938 150
GTIN	53134375440955
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.

Snabb avverkning för universella rengöringsarbeten.

Användningsdata:

Radiell användning på flexibla axlar och rakslipmaskiner. För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	4000 min ⁻¹
hål-Ø	13 mm
skiv-Ø	150 mm
Tjocklek	15 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC

Hårdhetsgrad	hårt
finhetsgrad	extra grov
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	CG-DC
Produktslag	grovrengöringsslipnylon

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Hylsdorn Antal inspända rondeller 1-2	556380 1-2
Hylsdorn Antal inspända rondeller 1	556380 1