

Garant**Sticksågbladssats, Femdelad, Beteckning: T144D****Beställningsdata**

Ordernummer	588420 T144D
GTIN	4045197726810
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Sticksågblad med slipade, skarpa tänder för **exakt sågning i trä**. Fäste enkelnockskaft

Progressiv tandning kombinerar enkel sågningsstart och snabbt arbetsresultat.

leveransinnehåll:

Femdelad

Teknisk beskrivning

Bladlängd	100 mm
Snittypp	Instickssågning
Snittypp	rak tandning, snabb (grov)
Skivtjocklek (mjukt trä)	5-50 mm
Sågbladsmaterial	HCS
Tandelning	4 – 5,2 mm
Antalblad	5
Lämplighet	_T144D
optimerad för material	Trä
Beteckning	T144D
Produktnamnsattribut	Femdelad
Produktslag	Sticksågblad

