

Garant**Finspindelsats Ø 86– 302 mm, Anslutning: HW63****Beställningsdata**

Ordernummer	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Komplett finspindelset **för Ø 86 - 302 mm**, med spindelnos nr 237571 vändskärshållare och tillbehör i lådan. **Kan utökas** med vändskärshållare nr 237573 242-402 **upp till Ø 402 mm**. **Inställingsnoggrannhet 0,01mm per delstreck / med nonie 0,002 mm för diametern.**

Användningsdata:

För vändskärshållare med lämpligt ISO-vändskär typ CC..09T3..

leveransinnehåll:

1 spindelnos: 237571 HW63

vardera 1 vändskärshållare: nr 237573 86-138 för Ø 86– 138

nr 237573 136-220 för Ø 136– 220

nr 237573 188-302 för Ø 188– 302

vardera 1 stöd: nr 237574 86 för nr 237573 86-138

nr 237574 136 för nr 237573 136-220, 188-302 och 242-402

vardera 1 tryckplatta: nr 237575 86 för nr 237573 86-138

nr 237575 136 för nr 237573 136-220, 188-302 och 242-402

1 vändskär: nr 260058 CU7010 (eller använd CC.. 09T3)

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219805.

Rekommendation:

Helst med vändskärspattor nr 237697 och nr 237698.

Teknisk beskrivning

Anslutning	HW63
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Tryckplattaför Ø 136 - 402 mm Typ 136 mm	237575 136
StödØ 86 - 138 mm Typ 136 mm	237574 136
Tryckplattaför Ø 136 - 402 mm Typ 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Sort CU7010	260058 CU7010
Vändskärshållare för spindelområdeØ 242 – 402 mm Typ 136-220	237573 136-220
SpindelnosØ 86 – 402 mm Anslutning HW63	237571 HW63
StödØ 86 - 138 mm Typ 86 mm	237574 86
Vändskärshållare för spindelområdeØ 242 – 402 mm Typ 86-138	237573 86-138
Vändskärshållare för spindelområdeØ 242 – 402 mm Typ 188-302	237573 188-302
FinspindelsatsØ 86– 302 mm Anslutning 1	237570 1