

SWISS TOOLS

Skärhållare Vänster, PSC, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 63/12HPmm**Beställningsdata**

Ordernummer	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	63 mm
Reservdel	S01
Passande vändskär	CC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter D ₁ min	80 mm
utkragningenslängd A-mått	65 mm
Axelspetsavstånd f	45 mm
fäste	PSC
Användning	vänster
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Produktslag

Skärhållare