

**Garant****Sticksågbladssats, Femdelad, Beteckning: T101BR****Beställningsdata**

Ordernummer	588420 T101BR
GTIN	4045197726599
Artikelklass	51S

**Beskrivning****Utförande:**

Sticksågblad med slipade, skarpa tänder för **exakt sågning i trä**. Fäste enkelnockskraft **Omvända tänder** ger flisfri sågning av ovansidan.

**leveransinnehåll:**

Femdelad

**Teknisk beskrivning**

Snittypp	flisfritt snitt på ena sidan
Snittypp	rak tandning, fin
Sågbladsmaterial	HCS
Lämplighet	_T101BR
Tanddelning	2,5 mm
Antalblad	5
Skivtjocklek (träbelagd)	3-30 mm
Bladlängd	100 mm
optimerad för material	Trä
Beteckning	T101BR
Produktnamnsattribut	Femdelad
Produktslag	Sticksågblad

