

SWISS TOOLS

**Skärhållare Höger, HSK-T, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 63/11HPmm****Beställningsdata**

Ordernummer	320040 63/11HP
GTIN	2050002004702
Artikelklass	36D

**Beskrivning****OBS!:**

PSC-spännbult på förfrågan.

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>1</sub> min	80 mm
Skaft-Ø	63 mm
utkragningsslängd A-mått	70 mm
Reservdel	S05
Axelspetsavstånd f	45 mm
fäste	HSK-T
Användning	Höger
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja

Skafthyp

Hålskafthkona

Produktlag

Skärhållare