

SWISS TOOLS

**Skärhållare Vänster, HSK-T, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 63/11HPmm****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 320041 63/11HP |
| GTIN         | 2050002004719  |
| Artikelklass | 36D            |

**Beskrivning****OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

|  |             |
|--|-------------|
| Axelspetsavstånd f                               | 45 mm       |
| Minimiförborrningshåldiameter D <sub>1</sub> min | 80 mm       |
| Skaft-Ø  | 63 mm       |
| Reservdel  | S05         |
| utkragningslängd A-mått                          | 70 mm       |
| Passande vändskär                                | DC.. 11T3.. |
| fäste  | HSK-T       |
| Användning                                       | Vänster     |
| Hållare norm                                     | ISO 12164-3 |
| Invändig   | ja          |

Skafthyp

Hålskaftkona

Produktlag

Skärhållare