



Planslipmaskin, Typ: SPS140



Beställningsdata

Ordernummer	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Artikelklass	03M

Beskrivning

Utförande:

Lätt och praktisk 260 W planslipmaskin.

- Användarvänliga anliggningsytor för händerna möjliggör en jämn tryckfördelning.
- DUO-fästsystem för måttnoggrann slippapperplacering med fastsättning genom klämning eller kardborre.
- Inbyggd dammsugning via 10-håls slippapper.
- Direktanslutning för externt utsugningssystem eller dammpåse.

leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel 4 m, dammpåse, stansplatta, transportväska.

OBS!:

För lämpligt sliptyg, se nr 556980 och framåt. Lämpligt kardborre-slippapper finns under nr 557620.

förpackning: Transportväska

effektförbrukning: 260 W

slippapper längd (kardborre): 105 mm

slippapper bredd (kardborre): 115 mm

slippapper längd (klämna): 140 mm

slippapper bredd (klämna): 115 mm

excenterrörelse: 1,6 mm

Teknisk beskrivning

slippapper bredd (klämman)	115 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 8,5 m/s ²
vikt	1,6 kg
Slippapper kardborrfäste	ja
slippapper längd (klämman)	140 mm
Slippapper klämfäste	ja
effektförbrukning	260 W
slippapper längd (kardborre)	105 mm
excenterrörelse	1,6 mm
tillverkarens beteckning	SPS140
excenterfrekvens	28000 min ⁻¹
slippapper bredd (kardborre)	115 mm
hålbild	10-faldig
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Planslipmaskin

Tillbehör

Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel Kornstorlek 80	556980 80
Slippappersats 10 st Hålantall 10 Kornstorlek 60	557620 60
Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel Kornstorlek 150	556980 150
Slippappersats 10 st Hålantall 10 Kornstorlek 240	557620 240
Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel Kornstorlek 240	556980 240
Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel Kornstorlek 400	556980 400
	556980 600

Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel
Kornstorlek 600

Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel
Kornstorlek 60

556980 60

Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel
Kornstorlek 40

556980 40

Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel
Kornstorlek 320

556980 320

Slippappersats 10 st Hålantal 10 Kornstorlek 120

557620 120

Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel
Kornstorlek 100

556980 100

Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel
Kornstorlek 120

556980 120

Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel
Kornstorlek 180

556980 180

Slippappersats 10 st Hålantal 10 Kornstorlek 80

557620 80