

Garant GRIDLINE

Lådurts 24G åkbar, 20×20G, Höjd hurts / Antal utdragslådor: 600/4mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 927620 600/4 |
| GTIN | 4062406124588 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Lådurts 24G av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Täckning med räfflad gummimatta, skyddskant och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd.

Utdragslådor med **enhands-enkelupplåsning** förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Skjut inte in den under elektriskt höjjusterbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------|
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| Antal dörrar | 0 |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Bredd | 620 mm |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| ComfortClose | nej |
| Löpyta utan mönster | ja |
| lådurtsens höjd | 600 mm |
| höjd | 800 mm |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 |
| bärförmåga övre lager | 50 kg |
| vikt | 69 kg |
| med skyddskant | ja |
| effektiv höjd | 525 mm |
| lådurts effektiv höjd | 525 mm |
| maximal bärförmåga | 600 kg |
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| lådurtsens djup | 650 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| lådurtsens bredd | 600 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |
| Antal lådor | 4 |
| Djup | 740 mm |
| Utförande | rullbar |
| Utförande | Med lådor |

| | |
|-------------------------|--|
| Öppna inte kåpan | nej |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| effektiv höjd för lådor | 525 mm |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20x20G |
| Produktslag | Verkstadsrullcontainer |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm | 927805 75 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm | 927805 100 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 150 mm | 927805 150 |
| Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20 | 951020 20 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 200 mm | 927805 200 |
| Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor husets höjd 600 mm | 927730 600 |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |