

Garant GRIDLINE

Lådurts 24G åkbar, 20×20G, Höjd hurts / Antal utdragslådor: 700/5mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådurts 24G av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Täckning med räfflad gummimatta, skyddskant och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd.

Utdragslådor med **enhands-enkelupplåsning** förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75; 75; 100; 125; 250

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Skjut inte in den under elektriskt höjdbarbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Löpyta utan mönster	ja
lådornas effektiva djup i G	20
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Djup	740 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Antal lådor	5
höjd	900 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
maximal bärförmåga	600 kg
med skyddskant	ja
lådhurts effektiv höjd	625 mm
lådhurtsens bredd	600 mm
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådhurtsens djup	650 mm
Antal dörrar	0
Bredd	620 mm
antal fasta hjul utan broms	2
vikt	80 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
bärförmåga övre lager	50 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådhurtsens höjd	700 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
antal svängbara hjul med broms	2
effektiv höjd	625 mm
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor

effektiv höjd för lådor	625 mm
Antal utdragshyllor	0
Öppna inte kåpan	nej
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Verkstadsrullcontainer

Tillbehör

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 125 mm	927805 125
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951020 20
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 250 mm	927805 250
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm	927805 100
Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor husets höjd 700 mm	927730 700
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21