

Garant**Metallsågband 34×4150, Tänder per tum: 3/4H****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 173849 3/4H |
| GTIN | 4062406124977 |
| Artikelklass | 11S |

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark **M42-tandad egg** och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

Kombitandning 10° – **Universell** för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

Normaltandning 0° – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

Normaltandning 10° – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

OBS!:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------|---------|
| Längd | 4150 mm |
| Bredd | 34 mm |

| | |
|--------------|-------------------|
| Tjocklek | 1,1 mm |
| Tandning | combi |
| Spånvinkel | ±10 grad |
| Skärmaterial | HSS Co 8 |
| Produktslag | Metallbandsågblad |