

Garant**Metallsågband 27×2950, Tänder per tum: 8/12****Beställningsdata**

Ordernummer	173667 8/12
GTIN	4062406125080
Artikelklass	11S

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark **M42-tandad egg** och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

Kombitandning 10° – **Universell** för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

Normaltandning 0° – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

Normaltandning 10° – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

OBS!:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Teknisk beskrivning

Längd	2950 mm
Tjocklek	0,9 mm

Bredd	27 mm
Spånvinkel	0 grad
Tandning	combi
Skärmaterial	HSS Co 8
Produktslag	Metallbandsågblad