

Garant**Metallbandsågblad 34×5000, Tänder per tum: 2/3H****Beställningsdata**

Ordernummer	173863 2/3H
GTIN	4062406125196
Artikelklass	11S

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark **M42-tandad egg** och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

Kombitandning 10° – Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

Normaltandning 0° – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

Normaltandning 10° – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

OBS!:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	1,1 mm
Längd	5000 mm

Bredd	34 mm
Tandning	combi
Spånvinkel	±10 grad
Skärmaterial	HSS Co 8
Produktslag	Metallbandsågblad