

**Garant****Metallsågband 27×3660, Tänder per tum: 5/8****Beställningsdata**

Ordernummer	173737 5/8
GTIN	4062406125240
Artikelklass	11S

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** – bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark **M42-tandad egg** och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

**Användningsdata:**

**Kombitandning 0°** – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

**Kombitandning 10°** – **Universell** för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

**Normaltandning 0°** – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

**Normaltandning 10°** – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

**OBS!:**

**Inkörning av nytt band:** Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	27 mm
Tjocklek	0,9 mm

Längd	3660 mm
Spånvinkel	0 grad
Tandning	combi
Skärmaterial	HSS Co 8
Produktslag	Metallbandsågblad