



Flexibla diamantfilar, Kornstorlek: D126µm



Beställningsdata

Ordernummer	529120 D126
GTIN	4007220004951
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Mycket tunt plasttråg belagt med diamantslipkorn på **ena sidan**. Höjd med beläggning 0,5 mm.

Användningsdata:

Perfekt för fina sliparbeteb på konkava och konvexa ytor eller i smala spår. **Maximal flexibilitet**, maximal böjradie 15 mm.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D126
finhetsgrad	medel
Mått	14×165 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Bredd	14 mm
höjd	0,5 mm
Längd	165 mm
maximal böjradie	15 mm
Produktslag	Diamantfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Stål < 1400 N/mm ²	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
Hårdmetall (HM)	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Sten	mindre lämplig