

**Garant****Sats koniska precisionsförsänkare med 3 spännytor nr 150376 med kassett 90°, TiAlN, Antal försänkare: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	150369 6
GTIN	4062406127435
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Konisk precisionsförsänkare nr 150376, med långt skaft med 3 ytor.

**Användningsdata:**

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av **exakta, runda 90°-försänkningar**.

**Innehåll:**

vardera 1 försänkare: storlek 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**leveransinnehåll:**

Konisk försänkare, sats i 6 delar med kassett.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
antal försänkare	6
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Tillbehör

Konisk precisionsförsänkare med 3 spännytor90° Utvändig Ø 16,5 mm	150376 16,5
Konisk precisionsförsänkare med 3 spännytor90° Utvändig Ø 6,3 mm	150376 6,3
Konisk precisionsförsänkare med 3 spännytor90° Utvändig Ø 20,5 mm	150376 20,5
Konisk precisionsförsänkare med 3 spännytor90° Utvändig Ø 10,4 mm	150376 10,4
Konisk precisionsförsänkare med 3 spännytor90° Utvändig Ø 12,4 mm	150376 12,4
Konisk precisionsförsänkare med 3 spännytor90° Utvändig Ø 8,3 mm	150376 8,3