

**Garant****Digitalt skjutmått IP67 med datautgång Inklusive tillbehörssats, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412845 150
GTIN	4062406127374
Artikelklass	41A

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt skjutmått med omfattande tillbehör - **möjliggör mätning av instick, spår och hålavstånd.**

- **Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror.**
- **Mycket lång batteridrifftid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem.**
- **Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene-komponent.**

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

1 st digitalt skjutmått **IP67** med datautgång nr 412690 storlek 150.

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

2 par mätinsatshållare korta och långa.

3 par mätinsatser med mätskivor Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 par mätinsatser med mätkon Ø 9 mm, 60° och Ø 12 mm, 60°.

1 par mätinsatser med mätcylinder Ø 1,5×9 mm.

1 st fjädersystem för konstant mätkraft.

1 st vinkelnnyckel.

1 st djupmätbrygga 75 mm.

Inklusive stabil plastbox.

**Reservdel:**

Datautgångskåpa nr 412237 stl. D, batterihållare nr 412237 stl. B.

## Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Norm	ISO 13385
Kalibrering	A1
avläsning	0,01 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
skänkellängd	40 mm
Antal ingående batterier	1
Djupmått finns	ja
Sifferhöjd LCD-display	11,5 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
	021000 200

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032

081560 CR2032

Digitalt skjutmåttIP67 med datautgång mätområde 150 mm

412690 150

Skruv till djupmåtthållare

412236

Lock till skjutmått Typ B

412237 B