



Fyrfaldig ringspärrnyckel "4 i 1", Typ: 9-15



Beställningsdata

Ordernummer	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Mycket lättgående, stabila spärrnycklar på båda sidorna – omkopplingsbara för höger- och vänsterdragning. På båda sidor finns vardera 2 olika nyckelvidder.

Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	9 mm
Nyckelvidd ₄	15 mm
Nyckelvidd ₃	14 mm
Nyckelvidd ₂	11 mm
maximal ringhöjd h ₂	16 mm
maximal ring-Ø D1	23 mm
maximal ringhöjd h ₁	14 mm
Totallängd L	180 mm
maximal ring-Ø D2	30 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel