

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, tum, nyckelvidd: 9/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	614890 9/16
GTIN	4013288167415
Artikelklass	63F

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

nyckellängd L: 188 mm

Käftbredd b: 29,3 mm

Käfthöjd h₁: 7,5 mm

Ringhöjd h₂: 9,2 mm

ring-Ø D: 28 mm

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	188 mm
Käftbredd b	29,3 mm
ring-Ø D	28 mm
nyckelvidd	9/16 tum
Ringhöjd h ₂	9,2 mm
Käfthöjd h ₁	7,5 mm
Nyckelvidder	tum
tillverkarens beteckning	6000 Joker Imperial

Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförkromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel