

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, tum, nyckelvidd: 3/8tum****Beställningsdata**

Ordernummer	614890 3/8
GTIN	4013288167361
Artikelklass	63F

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

nyckellängd L: 159 mm

Käftbredd b: 22 mm

Käfthöjd h_1 : 5,5 mm

Ringhöjd h_2 : 7,2 mm

ring-Ø D: 21 mm

Teknisk beskrivning

Ringhöjd h_2	7,2 mm
ring-Ø D	21 mm
nyckelvidd	3/8 tum
Käftbredd b	22 mm
nyckellängd L	159 mm
Käfthöjd h_1	5,5 mm
Nyckelvidder	tum
tillverkarens beteckning	6000 Joker Imperial

Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel