

SONO+SWISS®

Ultraljudskraftrengöringsmedel, Typ: AK**Beställningsdata**

Ordernummer	082930 AK
GTIN	2050002003552
Artikelklass	04E

Beskrivning**Utförande:**

Det dryga **koncentratet** förlänger apparatens livslängd, räcker länge och är biologiskt nedbrytbart. Kraftrengöringsmedlet har tagits fram speciellt för ultraljudsbad (skumning osv.) och är därför extra effektivt vid rengöring i vanliga ultraljudsbad i frekvensområdet 25 till 130 kHz. Med hjälp av den kavitationskraft som genereras med ultraljud löser kraftrengöringsmedlet effektivt upp föroreningarna samtidigt som rengöringen är skonsam för komponenterna. Andra rengöringsmedel som inte har tagits fram speciellt för ultraljudsbad kan innehålla joner som orsakar materialerosion eller korrosion. Kraftiga korrosionsbildare som avsevärt förkortar hållbarheten är exempelvis halogenjoner. Klor och fluor i sura medier är i detta avseende de mest aggressiva.

Högeffektivt rengöringskoncentrat på vattenbas (undantag: T3 i pulverform); speciellt utvecklad för användning i ultraljudstvättar; biologiskt nedbrytbar. Flytande mildt alkaliskt korrosionsskyddsmedel.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar (t.ex. nr 082922 / 082923 / 082924 / 082925).

OBS!:

Ytterligare specialrengöringsmedel och andra kärstorlekar kan erhållas på begäran.

Levereras inte i alla länder.

Du hittar en användningstabell på nästa sida.

volym vätska: 1 l

Teknisk beskrivning

rengöringsmedel typ	Korrosionsskydd
Typ	AK
volym vätska	1 l
Farlighetsmärkning	GHS05 frätande
Blandningsförhållande	0,05 - 0,5 %
Verkanstid	1 - 5 min
lagringstemperatur	-5 - 30 °C