


Garant**Vändskär rektangelprofil, HB720, Ø Dmin instick D1/D2: 8/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273973 8/12
GTIN	4062406127916
Artikelklass	21H

Beskrivning**Observera:**

Beställningsstorlek = minsta insticks-Ø.

Större insticks-Ø är möjliga utan modifiering.

$D_1 = D_{min}$ Inner-Ø.

$D_2 = D_{min}$ ytter-Ø.

L-utförande med större insticksdjup t_{max} .

Teknisk beskrivning

Centrumavstånd spetsar L_3	9 mm
Matning f	0,01 - 0,02 mm/v
Vändskärstjocklek T	8,8 mm
maximalt sågdjup t_{max}	3 mm
radie R	0,2 mm
Spårbredd w	2 mm
Beläggning	TiCN
Sort	HB720

Produktslag

Minivändskärsplatta

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	120 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	100 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		