

Hopfällbar installationsarbetsbänk, Skivans längd: 1200mm



Beställningsdata

Ordernummer	929610 1200
GTIN	2050002019041
Artikelklass	91W

Beskrivning

Utförande:

Kraftig, deformationsfri Multiplex-skiva, vattenfast limmad. Skivan har kantskydd av metall runt om (stöt- och splittersäkra). Underrede av stålrör med tvärstag. Arbetsbänken kan fällas ihop för transport (inga lösa delar).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.
Inga speciallack kan levereras.

Teknisk beskrivning

arbetskiva (tjocklek)	30 mm
arbetsbänk höjd	830 mm
vikt	42 kg
arbetskiva längd	1200 mm
lyftförmåga	500 kg
Arbetskiva (djup)	700 mm
Produktslag	Hopfällbar arbetsbänk

