

Hopfällbar installationsarbetsbänk, Skivans längd: 1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	929610 1000
GTIN	2050002019034
Artikelklass	91W

Beskrivning

Utförande:

Kraftig, deformationsfri Multiplex-skiva, vattenfast limmad. Skivan har kantskydd av metall runt om (stöt- och splittersäkra). Underrede av stålrör med tvärstag. Arbetsbänken kan fällas ihop för transport (inga lösa delar).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.
Inga speciallack kan levereras.

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	450 kg
arbetsbänk höjd	820 mm
arbets-skiva (tjocklek)	30 mm
Arbets-skiva (djup)	700 mm
arbets-skiva längd	1000 mm
vikt	36 kg
Produktslag	Hopfällbar arbetsbänk

