

Garant**Invändig skärhållare HM elliptisk, Höger, Skaftdiameter DS / utkragande längd L1: 16/64mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273969 16/64
GTIN	4062406128050
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

- **Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.**
- **Mycket enkel hantering vid vändskärsbyte.**

Elliptisk form för högsta möjliga böjhållfasthet.

Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lätt stålhuvud och härdad vändskärsficka.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	279810 1
totallängd L	130 mm
Utkragande längd L ₁ indragna hållare	64 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång