

Garant**Invändig skärhållare HM rund, Höger, Skaftdiameter DS / utkragande längd L1: 16/34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

- **Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.**
- **Mycket enkel hantering vid vändskärsbyte.**

Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lätt stålhuvud och härdad vändskärsficka.

Teknisk beskrivning

totallängd L	100 mm
Vändskärsskruv	279810 1
Utkragande längd L ₁ indragna hållare	34 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
användningsområde	#instick axiellt, utvändigt
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

